

Bona PU フィラー

Technical data sheet

2液型ポリウレタンフィラー&接着剤。PVC/LVT、ラバー、リノリウムなどの弾力性のある床材を短時間で補修するために開発され、多くの素材に優れた接着力を発揮します。床材の小片を接着するのにも使用可能です。耐衝撃性、耐熱性、耐湿性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。

- 速乾性
- 密着力にすぐれる
- 高耐久性
- 無臭

技術情報

製品のタイプ: イソシアネートプレポリマーと組み合わせたポリオール混合物
カラー: ライトグレー
オープンタイム: 3.5 分
乾燥時間: 30 分 (20°C/60% R.H)
アプリケーションツール: コーキングガン
安全性: SDS 参照
洗浄液: アセトンやエタノール。硬化後は物理的に除去してください。
使用期限: 未開封の状態で製造日から 18 ヶ月
保管: 直射日光を避け、5°C以下または 25°C以上の環境での保管は避けてください。
パッケージサイズ: 250ml×12 本/箱

使用前の準備

充填する目地、ひび割れ、穴などを清掃してください。床材の浮いている部分は切り落とし、適当な研磨剤で削り、目地や穴をきれいにします。最後にエタノールなどの溶剤で拭き取って、乾燥させます。

本製品は、事前に用途や目的に対する適合性を確認することをお勧めします。本製品は、様々な材料、基材、現場、加工条件を考慮し、機能性を保証するものではありません。

使用方法

- 1) カートリッジを開封し、コーキングガンに挿入します。材料が流れ出すまで押し出します。
- 2) ミキサーチップを装着します。
- 3) 最初の 25-50 mm くらいの材料は廃棄します。

レジリエント
システム



Bona®

Bona PU フィラー

Technical data sheet

レジリエント
システム



- 4) 穴やひび割れに充填します。キレイに仕上げるためには、少し多めに充填しましょう。注意：使用していないときは、材料がチップ内で硬化しないよう、短い間隔でカートリッジから材料を流し続けてください。充てん作業が終わったらミキサーをそのままにしておき、再度使用するときにミキサーを好感してください。
- 5) 補修箇所を 120 番のサンドペーパーで、表面に平らになるまで研磨します。
- 6) Bona リノプライムまたは Bona ピュアカラーをそれぞれの使用方法に従って、全体に塗布してください。

上記の情報は、当社の現在の知識の範囲内で誠実に提供されるものですが、完全であることを保証するものではありません。使用者は、ここに記載された製品および推奨事項が、指定された目的、床の種類および現在の状況に適合していることを、使用前に確認してください。Bonaは、納品された製品のみを保証します。現場での使用方法やその結果については当社の管理外となります。結果が疑わしい場合は、必ず目立たない箇所で予備テストを行ってください。ユーザーは、この製品を使用する前に、パッケージラベルおよび安全データシートに含まれるすべての情報を読み、理解してください。

Bona[®]